



ZB013S

Socle de raccordement, universZ, 500x800x205mm, classe II, IP44, 108 modules

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré, en saillie, semi-encastré

Modèle

Nombre de modules 108

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 230/400 V

Dimensions

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Largeur produit installé 800 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte double, asymétrique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

Matière tôle d'acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Configuration

Type d'armoire Socle de raccordement

Équipement

Nombre rangées 9

Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Nombre de pas en hauteur	6
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	3
Extension possible	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II