



ZB015T

armoire de comptage

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 180

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Dimensions

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Largeur produit installé 1300 mm

Largeur dans les unités de division 1

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte double, asymétrique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Configuration

Équipement

Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-