



ZB015W

**Socle de raccordement, universZ, 500x1300x205mm, classe II, IP54, 180 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	500 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	4 côtés, Fente

**Equipement**

Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	12
Nombre rangées	15

**Installation, montage**

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

**Cache, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	0
-------------------------	---

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------