



ZM12C

jeu de barres

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Non

Modèle

Conception du jeu de barres plat

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Dimensions

Hauteur produit installé 5 mm

Longueur 500 mm

Largeur produit installé 12 mm

Hauteur de barre du jeu de barres 12 mm

Largeur de barre du jeu de barres 5 mm

Matières

Matière cuivre

Equipement

Nombre de travée de large 2

Standards

Directive européenne WEEE concerné