

VS108PR

Coffret saillie 8 M porte opaque



- Architecture
 - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
 - Avec guide-câble Yes
- Compatibilité
 - Compatible avec montage Rail DIN Yes
- Principales caractéristiques électriques
 - Tension nominale 400 V
- Dimensions
 - Profondeur produit installé 98.5 mm
 - Profondeur interne 98.5 mm
 - Hauteur produit installé 183.5 mm
 - Largeur produit installé 209.5 mm
 - Largeur dans les unités de division 8
- Porte, couvercle
 - Type de couvercle fermé (plein)
 - Couvercle/porte transparent(e)

- Non
- type de couvercle
porte
- Type de fermeture de la porte
Loquet
- Verrouillage de la porte
sans
- Battant de porte
unique
- Nombre de portes
1
- Indice de protection avec porte IP
40
- Nombre de serrure de la porte
0
- Cadenassable
Non
- Matières
 - Couleur
blanc paloma
 - Couleur
blanc
 - Couleur RAL
RAL 9010 - Blanc pur
 - Matériaux corps châssis
matière plastique
 - Matière
plastique
 - Transparent
Non
 - Type de traitement de surface
non traitée
- Installation, montage
 - Adapté à un usage extérieur
Non
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
 - Nombre rangées
1
 - Nombre de travée de large
1
 - Nombre de rails
1
 - Accessoriable
Yes
- Standards
 - GWT tenue au fil incandescent
750 °C
 - Directive européenne WEEE
non concerné
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
07
 - Indice de protection IP
IP40
 - Classe de protection
classe II
 - Sans halogène
Yes
 - Résistance au choc
IK07
 - Résistant au rayonnement ultra-violet
Non

- Conditions d'utilisation
 - Température de service
-25/40 °C