

BKW150050

Goulotte caniveau 150 50-70

Dimensions

Hauteur minimale de la table	50 mm
Longueur	2400 mm
Plage de nivellement	50 / 70 mm
Largeur produit installé	150 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 21

Porte, couvercle

Verrouillage du couvercle	Non
Couverture de surface	revêtue de zinc
Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
Epaisseur de la matière du couvercle	3 mm

Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d`acier

Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Groupe de matériau	acier
Installation, montage	
Ouverture de montage	-
Paroi latérale de surface/auge de plancher	-
Câble	
Section intérieure / utile	5090 mm ²
Equipement	
Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
Standards	
Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Yes