

# BKW250080

Goulotte caniveau 250 80-120



## More Information

Matière	tôle d`acier
Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 2 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
Epaisseur de la matière du couvercle	3 mm
Nombre maxi de compartiments	1
Longueur	2400 mm
Sans halogène	Yes
Plage de nivellement	80 / 120 mm
Hauteur minimale de la table	80 mm
Largeur produit installé	250 mm
Couvercle ouverture de montage	Non
Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal	Yes
Homologations	EN50085-2-2
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	65
Verrouillage du couvercle	Non

Mots clés	Caniveau ; largeur 250 mm ; hauteur de chape 80-120 mm
Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
Ouverture de montage	-
Fixation au mur de séparation	-
Couverture de surface	revêtue de zinc
Paroi latérale de surface/auge de plancher	-
Avec bac de plancher	Yes
Avec cloison	Non
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Couleur	zingué
Groupe de matériau	acier
Section intérieure / utile	15910 mm <sup>2</sup>
Entretien du sol	-
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
EAN	4012002237373
Statut des ventes	3C
Unité	MTR