

# BKW600080

Goulotte caniveau 600 80-120

## Dimensions

Hauteur minimale de la table	80 mm
Longueur	2400 mm
Plage de nivellement	80 / 120 mm
Largeur produit installé	600 mm

## Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 164

## Porte, couvercle

Verrouillage du couvercle	Non
Couverture de surface	revêtue de zinc
Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
Epaisseur de la matière du couvercle	3 mm

## Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d`acier

Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Groupe de matériau	acier
Installation, montage	
Ouverture de montage	-
Paroi latérale de surface/auge de plancher	-
Câble	
Section intérieure / utile	39710 mm <sup>2</sup>
Equipement	
Nombre d'unités d'installation fournies	3
Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
Standards	
Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Yes