

# TU304

## Module de sortie - 4 sorties 16A



- Architecture
  - Mode de fixation  
rail DIN
- Connectivité
  - Modulation AM / FM  
AM
- Principales caractéristiques électriques
  - Fréquence assignée  
50 Hz
- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
65 mm
  - Hauteur produit installé  
65 mm
  - Largeur produit installé  
105 mm
- Fréquence
  - Fréquence de transmission  
433 MHz
- Puissance
  - Puissance consommée  
5 VA
- Gestion des ampoules incandescentes
  - P max. avec lampes à incandescence  
800 W
- Connexion
  - Section de raccordement en câble souple

- 1 ; 6mm<sup>2</sup>
- Section de raccordement en câble rigide  
1,5 ; 10mm<sup>2</sup>
- Type de contact  
4F
- Sécurité
  - Indice de protection IP  
IP20
  - Classe de protection  
classe II
- Conditions d'utilisation
  - Température de stockage  
-20/70 °C