

Fiche technique du produit

LS771

:hager



Microrupteur 3P pour coupe-circuit L58

Caractéristiques techniques

Position du neutre	
Mode de fixation	
Avec pole de Neutre coupé	Non
Destiné aux références compatibles	
Adapté à	Coupe-circuit
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	
Type de tension d'alimentation	
Fréquence assignée	40/60 Hz
Taille de l'élément fusible	22 x 58
Couleur	
Transparent	Non
Type de raccordement haut pour produits modulaires	
Couple de serrage	
Type de loquet haut pour produits modulaires	
Type de loquet bas pour produits modulaires	
Type de raccordement bas pour produits modulaires	
Démontabilité haute pour produits modulaires	Non
Démontabilité basse pour produits modulaires	Non
Approprié pour montage encastré	Non
Section de raccordement en câble souple	
Section de raccordement en câble rigide	
Position des cages aval à la livraison	
Position des cages amont à la livraison	
Type de connexion	cosse fast-on 6.35 mm
Type d'accessoires de montage	
Type d'accessoire	Contact de signalisation de défaut

Accessoriale	Non
Homologations	
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	
Altitude	
Tropicalisation/humidité/Exécution	95% / 80°C