

HTG911H

Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Yes
----------------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	196 / 264 V
------------------------------	-------------

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Tension

Tension de sortie	24 V
-------------------	------

Tension assignée d'emploi en continue 0 V	
---	--

Intensité du courant

Courant de sortie de l'alimentation	2.5 A
-------------------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	63 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	93 mm
--------------------------	-------

Hauteur de montage	max. 0 m
--------------------	----------

Largeur produit installé	71 mm
--------------------------	-------

Caractéristiques techniques HTG911H

Puissance

Puissance consommée 70 VA

Puissance consommée en W 60 W

Puissance dissipée totale sous IN 6 W

Installation, montage

Convient au montage en façade Non

Montage direct possible Non

Approprié pour montage sur rail Yes

Adapté au montage sur jeux de barre Non

Connexion

Type de connexion Raccordement à vis

Équipement

Régulation électronique 1

Protégé contre les court-circuits Yes

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20
