

# WDW100

Boîtier à encastrer pour WDI10x, saillie

## Architecture

Mode de fixation encastré

## Fonctions

Fonction tactile Non

## Connectivité

Liaison câble RJ45 compris dans la fourniture

Connecteurs / Douilles avec câble adaptateur de type A USB ; mini-USB ; avec kit de raccordement RJ45 composé d'un connecteur et d'un câble patch

## Dimensions

Orifice de la paroi en bois (l x H x P) 260/177/64 mm

## Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

Puissance dissipée avec câble 0 W

## Mesures

Caractéristiques techniques WDW100

Humidité relative de l'air (sans condensation) 10/90 %

---

Ecran

Ecran non

---

Matières

Famille de matériaux métal

---

Couleur RAL RAL 7016 - Gris anthracite

---

Matière acier

---

Installation, montage

Mode de montage pour montage encastré et en paroi creuse ; pour montage vertical ou horizontal

---

Éléments fournis

Composant Microphone et haut-parleur avec suppression de l'écho

---

Équipement

Type d'interface autre

---

champ de marquage Non

---

Éclairage Éclairage de l'afficheur activable automatiquement par capteur de luminosité

---

silencieux Refroidissement par convecteur silencieux et durable, sans ventilateur

---

Sécurité

Indice de protection IP IP20

---

Protection avec chapeau

---

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport -20/60 °C

---

Pictogrammes

Classes/types de protection IP20\_\_PROTECTION-SYMBOL.EPS

---