

FL71Z

Goulotte de câblage p 60mm l 40 2x2m horizontale et verticale Orion plus

:hager

- Architecture
 - Flexible
Non
- Modèle
 - Configuration des parois du profilé
Estampé
- Intensité du courant
 - Résistant au cheminement
Yes
- Dimensions
 - Hauteur de goulotte
60 mm
 - Longueur
2000 mm
 - Largeur de goulotte
40 mm
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle
en vrac
- Matières
 - Couleur
RAL 7035
 - Couleur RAL
RAL 7030 - Gris pierre
- Installation, montage
 - Mode de fixation
bottom punching

- Standards
 - Homologations
EN50085-2-3
 - Directive européenne RoHs
conformité volontaire
- Sécurité
 - Sans halogène
Non