

# HA760100

Goulotte de câblage HA7 60x100 gris clair

## Architecture

Flexible Non

## Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

## Intensité du courant

Résistant au cheminement Yes

## Dimensions

Diamètre extérieur (Ø) 0 mm

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Largeur de languette 6.5 mm

## Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières	
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Mode de fixation	bottom punching
Câble	
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	243
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	175
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	125
Section intérieure / utile	4608 mm <sup>2</sup>
Standards	
Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V0
Sécurité	
Sans halogène	Yes
Classement en réaction au feu	M1
Température	
Température ambiante	-25/90 °C