

HA760120

Goulotte de câblage HA7 60x120 gris clair



Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Yes

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 120 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière PC-ABS

Installation, montage

Mode de fixation bottom punching

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène Yes

Température

Température ambiante -25/90 °C
