

# HNG5007507035B

Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x75mm gris clair

## Architecture

Flexible	Non
----------	-----

## Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

## Intensité du courant

Résistant au cheminement	Yes
--------------------------	-----

## Dimensions

Diamètre extérieur (Ø)	0 mm
------------------------	------

Hauteur de goulotte	50 mm
---------------------	-------

Longueur	2000 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	75 mm
---------------------	-------

Largeur des découpes latérales	5 mm
--------------------------------	------

Largeur de languette	7.5 mm
----------------------	--------

## Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières	
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PPO
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Mode de fixation	bottom punching
Câble	
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	197
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	142
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	101
Section intérieure / utile	3031 mm <sup>2</sup>
Standards	
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V1
Sécurité	
Sans halogène	Yes
Température	
Température ambiante	-25/90 °C