

HNG5010007035B

Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x100mm gris clair



More Information

Matière	PPO
Sans halogène	Yes
Longueur	2000 mm
Autoextinguible	Yes
Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Résistant au cheminement	Yes
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Température ambiante	-25/90 °C
Code couleur RAL	7035
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	gris clair
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Configuration des parois du profilé	Estampé
Mots clés	Goulotte de câblage ; Sans Halogène ; Pas de 12.5 mm ; Gris RAL 7035
Largeur de goulotte	100 mm
Hauteur de goulotte	50 mm

Mode de fixation	bottom punching
Statut des ventes	3C
Unité	MTR
EAN	4012740180467