

HNG5012507035B

Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x125mm gris clair

Architecture

Flexible Non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Yes

Dimensions

Diamètre extérieur (Ø) 0 mm

Hauteur de goulotte 50 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 125 mm

Largeur des découpes latérales 5 mm

Largeur de languette 7.5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières	
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PPO
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Mode de fixation	bottom punching
Câble	
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	336
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	242
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	173
Section intérieure / utile	5179 mm ²
Standards	
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V1
Sécurité	
Sans halogène	Yes
Température	
Température ambiante	-25/90 °C