

# BA780060

Goulotte de câblage en PVC BA7 80x60mm gris



## More Information

Matière	PVC
Sans halogène	Non
Longueur	2000 mm
Autoextinguible	Yes
Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Résistant au cheminement	Yes
Température ambiante	-5/60 °C
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	gris
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Configuration des parois du profilé	Estampé
Mots clés	Goulotte de câblage ; Standard ; Pas de 12.5 mm ; Gris RAL 7030
Largeur de goulotte	60 mm
Hauteur de goulotte	80 mm
Mode de fixation	bottom punching
Statut des ventes	3C

---

Unité	MTR
EAN	4012740878623

---