

BA780100

Goulotte de câblage en PVC BA7 80x100mm gris

Architecture

Flexible	Non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	Yes
--------------------------	-----

Dimensions

Diamètre extérieur (Ø)	0 mm
------------------------	------

Hauteur de goulotte	80 mm
---------------------	-------

Longueur	2000 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	100 mm
---------------------	--------

Largeur des découpes latérales	6 mm
--------------------------------	------

Largeur de languette	6.5 mm
----------------------	--------

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Caractéristiques techniques BA780100

Matières	
Couleur	gris
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Mode de fixation	bottom punching
Câble	
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	362
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	261
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	187
Section intérieure / utile	6548 mm ²
Standards	
Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V0
Sécurité	
Sans halogène	Non
Classement en réaction au feu	M1
Température	
Température ambiante	-5/60 °C