

:hager

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	rail DIN
Tension assignée d'emploi Ue	240 V AC 220 V 230 V
Profondeur produit installé	6.4 cm
Hauteur produit installé	9.1 cm
Largeur produit installé	17.8 mm
P max. avec lampes à incandescence	900 W
Type de contact	1F
Finesse de programmation	15 mn
Type de programmateur	analogique
Cycle de programmation	24 H
Réserve de marche	200 h
Cycle	journalier
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-10 °C 55 °C