

WPSS82BKOW

:hager

- Architecture
 - Mode de fixation
encastré
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions
Oui
- Principales caractéristiques électriques
 - tension nominale
250 V
- Dimensions
 - Profondeur
53.2 mm
 - Largeur
146 mm
- Porte, couvercle
 - Plaques
plaque totale
- Alimentation
 - Alimentation spéciale de courant
Sans alimentation par courant spécial
- Matières
 - Couleur des lignes design
blanc
 - Couleur des lignes design - couleurs spéciales
blanc
 - Couleur indépendant des lignes design
blanc
 - Matière
acier
 - Aspect de la surface
brillant

- Type de traitement de surface
Epoxy
- Installation, montage
 - Mode de fixation
A vis
 - Mode de montage
pour montage encastré et en paroi creuse
pour fixation par vissage
- Connexion
 - Type de connexion
vis
- Câble
 - Câblage
avec deux bornes de mise à la terre
- Éléments fournis
 - Composant
avec resp. 2 vis de fixation M3,5 x 20 mm et M3,5 x 30 mm
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
sonstige
 - Indice de protection IP
IP20
 - Protection
Protection renforcée contre les contacts accidentels