

KR95P

Borne de jonction 95mm²

Architecture

Mode de fixation sur le rail de transport conformément à DIN EN 50022

Dimensions

Profondeur produit installé 82.8 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 3.75 W

Puissance dissipée avec câble 7.12 W

Matières

Couleur gris

Matière polyamide (PA)

Connexion

Section de raccordement en câble souple 25 ; 95mm²

Section de raccordement en câble rigide 25 ; 95mm²

Type de connexion cage à vis

