

# KX70F

## Borne Phase 70 mm<sup>2</sup>

### Architecture

Mode de fixation	sur le rail de transport conformément à DIN EN 50022
------------------	--

### Dimensions

Profondeur produit installé	88.7 mm
-----------------------------	---------

### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1.6 W
-----------------------------------	-------

Puissance dissipée avec câble	8.6 W
-------------------------------	-------

### Matières

Couleur	gris
---------	------

Matière	polyamide (PA)
---------	----------------

### Connexion

Section de raccordement en câble souple 16 ; 50mm <sup>2</sup>	
--	--

Section de raccordement en câble rigide 16 ; 70mm <sup>2</sup>	
--	--

Type de connexion	cage à vis
-------------------	------------

