

SB125

Interrupteur unipolaire 25A



More Information

EAN	3250615521255
Unité	PCE
Statut des ventes	5F
Hauteur produit installé	85 mm
Couple de serrage	2,9Nm
Courant assigné nominal	25 A
Fréquence assignée	50;60 Hz
Indice de protection IP	IP20
Largeur produit installé	17.5 mm
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles	30000
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	25 A
Appareil de la famille	SB
Courant assigné d'emploi en AC22	25 A
Température de fonctionnement	-10/50 °C
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	2
Section de raccordement en câble souple	10mm ²

Directive européenne WEEE	non concerné
Voyant lumineux	non
Type de connexion	cage à vis
Type de pôles	1 P
Type de tension de commande 1	AC
Tension assignée d'emploi Ue	230 / 240 / 253 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	3000 V
Nombre de modules	1
Avec lampe de signalisation	Non
Nombre de contacts à fermeture	1
Nombre de contacts à ouverture	0
Profondeur produit installé	72 mm
Puissance dissipée totale sous IN	0.9 W
Section de raccordement en câble rigide	16 mm ²
Nombre de pôles	1 P
Nombre de contacts inverseurs	0
Température de stockage	-40/80 °C
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	150000