

FZ444N

Goulotte de jonction horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4 travées IP44 I1050mm



- Architecture
 - Fermé
Non
 - Mode de fixation
QuickSet
- Fonctions
 - Raccordement centralisé
Non
 - Avec guide-câble
Non
 - Protection contre les surtensions
Non
- Compatibilité
 - Approprié pour parafoudre
Non
- Connectivité
 - Système bus, bus radio
Non
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
135 mm
 - Hauteur produit installé
176 mm
 - Hauteur de goulotte
176 mm
 - Longueur
1050 mm

- Largeur de goulotte
1050 mm
- Largeur produit installé
1050 mm
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e)
Non
- Matières
 - Couleur
blanc paloma
 - Couleur RAL
RAL 9010 - Blanc pur
 - Matière
matière plastique
 - Transparent
Non
- Installation, montage
 - Adapté à un usage extérieur
Non
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
- Equipement
 - Nombre de travée de large
4
 - Commutateur marche/arrêt
Non
 - Extension possible
Non
 - Accessoriable
Non
- Sécurité
 - Sans halogène
Non