

Fiche technique du produit

BKIS251308D9011

:hager



Té p. BKIS 25, acier, noir

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	
Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal	Non
Couvercle ouverture de montage	Non
Chevauchement	Non
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	Non
Type de goulotte encastrée	autre
Traitement antibactérien	Non
Symétrique	Non
Accessoires d'alignement	
Montage du couvercle	
Couvercle avec joint	
Verrouillage du couvercle	
Couverture de surface	
Matériau du couvercle	
Couleur	noir graphite
Matière	tôle d'acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	
Groupe de matériau	métal
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Perforation de socle	
Ouverture de montage	
Paroi latérale de surface/auge de plancher	
Configuration de la pièce de forme	
Fixation au mur de séparation	
Éclisses incluses	Non
Avec bac de plancher	Non
Avec bordure de tapis	Non
Avec cloison	Non

Avec film de protection	Non
Homologations	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Indice de protection IP	
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	
Normering brandvertragende kanalen	
Classificatie brandvertragende kanalen	
Classe de résistance au feu	
Type de construction pour les dérivations en T pour chemin de câble	