

# Fiche technique du produit

BKIS121303D9010

**:hager**



## Angle Ext. BKIS 12,5, 2-c, acier, BP

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	
Chevauchement	Non
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	Non
Type de goulotte encastrée	angle extérieur
Symétrique	Non
Accessoires d'alignement	
Montage du couvercle	
Couvercle avec joint	
Couleur	blanc paloma
Matériaux corps châssis	
Matière	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Perforation de socle	
Adapté à un usage extérieur	Non
Configuration de la pièce de forme	
Type d'accessoire pour goulotte de conduits	
Peut être cloisonné	Non
Éclisses incluses	Non
Avec bordure de tapis	Non
Avec film de protection	Non
Homologations	
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	
Normering brandvertragende kanalen	
Classificatie brandvertragende kanalen	

