

ATA123049010

Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en blanc pure

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	13 mm
---------------------	-------

Longueur	48 mm
----------	-------

Largeur de goulotte	32 mm
---------------------	-------

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur	blanc paloma
---------	--------------

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Matière	ABS
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Caractéristiques techniques ATA123049010

Type de traitement de surface	non traitée
Configuration	
Plage angulaire	83 / 140 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Équipement	
Éclisses incluses	Non
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Angle intérieur
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Yes