

75164044



:hager

- Architecture
 - Mode de fixation encastré
- Fonctions
 - avec thermostat d'ambiance Oui
 - Fonction pour fonctions de commande, variation et store
- Compatibilité
 - Poste auxiliaire poste auxiliaire pour poussoir sensoriel de scène de lumière
- Commandes & indicateurs
 - Avec affichage LED Oui
 - Nombre de touches 8
- Connectivité
 - Radio pour mécanisme émetteur radio mural
- Mesures
 - Transmission de valeur Indicateur de la valeur de variation;de position 1 octet
- Ecran
 - Avec affichage Oui
- Matières
 - Couleur des lignes design

- bronze clair
- Couleur
 - bronze
- Couleur RAL
 - RAL 3012 - Rouge beige
- Matériau / traitement
 - laqué
- Matière
 - Plastique + metal
- Aspect de la surface
 - mat
- Type de traitement de surface
 - laqué
- Gestion de l'éclairage LED
 - LED - KNX
 - avec LED verte de fonctionnement et 4 LED d'état rouges
 - LED
 - avec 4 LED rouges d'émission et d'état de la batterie
- Connexion
 - Coupleur de bus
 - pour coupleur de bus à encastrer
- Éléments fournis
 - Raccordement bus incl.
 - Oui
- Equipement
 - Nombre de points d'exploitation
 - 8
 - Avec protection au démontage/antivol
 - Oui
 - Type de produit :
 - type de produit: poussoir, 4 postes
- Utilisation
 - Caractéristique de différenciation 1 - Ventes
 - avec porte-étiquette
 - Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
 - avec utilisation verticale
- Sécurité
 - Indice de protection IP
 - IP20
 - Sans halogène
 - Oui
 - Protection
 - avec protection de démontage