

# R2661VERZ

Angle intérieur LFS60100 tôle zingué



## Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

## Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

## Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 50 mm

Largeur de goulotte 100 mm

## Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

## Matières

Couleur zingué

Matière acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface zingué

Caractéristiques techniques R2661VERZ

---

Configuration

Plage angulaire 90 °

---

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

---

Équipement

Éclisses incluses Yes

---

Utilisation

Type produit cheminement de cable Angle intérieur

---

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

---

Sécurité

Sans halogène Yes

---