



Détecteur infrarouge mural 200° noir

Caractéristiques techniques

Commutateur de sélection	Non
Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50 Hz
Puissance éclairage halogène 230V	1000 W
Puissance max. avec tubes fluo non compensés	1200 VA
Puissance éclairage incandescent	1000 W
Puissance maximum en halogène TBT (ferro) par sortie	500 VA
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Angle de détection	200 °
Couleur	noir
Plage de mesure de luminosité	2000 Lux 5 Lux
Type de montage	saillie
Nombre de contacts	1
Type de contact	10
Plage de temporisation	5s...5min
temporisation au déclenchement autoadaptif	Non
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Température de stockage/transport	-20 °C 60 °C