

GBD5013109010

Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 blanc paloma



- Compatibilité
 - Format appareillages compatibles
 - Clipsage direct 45mm
- Connectivité
 - Accessoires d'alignement
 - Eclisses en références séparées
- Dimensions
 - Hauteur de goulotte
 - 54 mm
 - Longueur
 - 2000 mm
 - Largeur de goulotte
 - 134 mm
- Capacité
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
 - 15 / 37
- Porte, couvercle
 - Montage du couvercle
 - Intérieur
 - Largeur du couvercle
 - 45 mm
 - Nombre de couvercles pouvant être montés
 - 2
- Matières
 - Couleur
 - blanc paloma
 - Couleur RAL

- RAL 9010 - Blanc pur
- Matière
PVC
- Groupe de matériau
plastique
- Type de traitement de surface
non traitée
- Câble
 - Section intérieure / utile
5330 mm²
- Equipement
 - Éclisses incluses
Non
 - Nombre de compartiments
2/4
 - Nombre d'agrafes par mètre
0
- Standards
 - Homologations
EN50085-2-1
 - Directive européenne RoHs
conformité volontaire
- Sécurité
 - Sans halogène
Non
- Température
 - Température ambiante
-5/65 °C