

GBD5016009010

Goulotte GBD 50160 blanc paloma

Compatibilité

Format appareillages compatibles

Clipsage direct 45mm

Connectivité

Accessoires d'alignement

Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte

54 mm

Longueur

2000 mm

Largeur de goulotte

175 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 22 / 49

Porte, couvercle

Montage du couvercle

Intérieur

Largeur du couvercle

45 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés

2

Matières

Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Câble

Section intérieure / utile	7960 mm ²
----------------------------	----------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre de compartiments	2/4
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	Non
---------------	-----

Température

Température ambiante	-5/65 °C
----------------------	----------
