

WNE025

Poussoir Cubyko porte-étiquette 1F encastré Gris IP55



- Architecture
 - Type de commande bouton poussoir
 - Type d'organe de commande Bouton poussoir
 - Mode de fixation vissé
- Commandes & indicateurs
 - Voyant lumineux oui
- Principales caractéristiques électriques
 - Fréquence assignée 50/60 Hz
 - Tension nominale 24V
- Dimensions
 - Profondeur produit installé 40 mm
 - Hauteur produit installé 75 mm
 - Dimensions (LLxllxhh) 83X83X34
 - Largeur produit installé 75 mm
- Capacité
 - Nombre de module pour l'appareillage mural 2

- Matières
 - Couleur RAL
RAL 7011 - Gris fer
 - Matière
polypropylène (PP)
- Installation, montage
 - Mode de fixation
A vis
- Connexion
 - Section de raccordement en câble rigide
mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
 - Type de connexion
Quickconnect
 - Type de contact
1O+1F
- Standards
 - Homologations
EN 60669-1
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
07
 - Indice de protection IP
IP20
 - Essai fil incandescent
NF EN 60-695-2
- Conditions d'utilisation
 - Température de stockage
-50/50 °C