



cubyko PB 1F w. FPL flush M grey claws

Caractéristiques techniques

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	
Mode de fixation	vissé
Module	
Voyant lumineux	oui
Tension nominale	24V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Couleur	
Matière	
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	
Mode de fixation	A vis et à griffes
Section de raccordement en câble souple	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de contact	1O+1F
Type de connexion	Quickconnect
Homologations	EN 60669-1
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Série	cubyko
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG
Symbole WA	