



### Indicateur de consommations KNX avec 3 tores

#### Caractéristiques techniques

Système bus	KNX
Type de produit	Transformateur de courant à trou
Classe de précision	5%
Système bus, bus radio	Non
Système bus LON	Non
Système bus Powernet	Non
Courant Max au primaire	1850 A
Courant Max au secondaire	1 A
Largeur de l'ouverture	14 mm
Hauteur de l'ouverture	14 mm
Diamètre de l'ouverture	14 mm
Puissance dissipée totale sous IN	0.5 W
Mesure de l'énergie réactive	NON
Type de connexion	Transformable
Radio bidirectionnelle	Non
Type de compteur électronique	compteur d'énergie
Produit certifié	non