

VMLF816C

Consumer unit, Design 10, flush mounted, 16way, config, 100A sw, 2*80A, 30mA, RCCB

:hager

- Architecture
 - Nombre de poles de l'interrupteur principal
2
 - Mode de fixation
encastré
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions
Oui
- Dimensions
 - Profondeur de montage
72 mm
 - Profondeur produit installé
99 mm
 - Hauteur produit installé
282 mm
 - Largeur produit installé
515 mm
 - Largeur dans les unités de division
16
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e)
Oui
 - Type de fermeture de la porte
Pas de fermeture
 - Cadenassable
Oui
- Matières

- Matière
acier
- Installation, montage
 - Adapté à un usage extérieur
Non
- Connexion
 - Nombre de phases accessibles
1
- Eléments fournis
 - Nombre de RCCB dans l'enveloppe
2
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Nombre rangées
1
 - Avec transformateur pour sonnerie
Non
 - Nombre de rails
1
 - Extension possible
Non
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Homologations
BS EN 61439-3
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP2XC