

# EL004

Module de liaison pour système de commande volets roulants



## Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
------------------------------	-------

## Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	85 mm
--------------------------	-------

Longueur	730 mm
----------	--------

Largeur produit installé	35 mm
--------------------------	-------

## Puissance

Puissance consommée	0 VA
---------------------	------

Puissance dissipée totale sous IN	2 W
-----------------------------------	-----

## Connexion

Section de raccordement en câble souple 1 ; 6mm <sup>2</sup>
--

Section de raccordement en câble rigide 1,5 ; 10mm <sup>2</sup>
---

## Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

