

# VML61214CU

Dual Row Hi Integrity 12+14 Way 63A Switch 2\*63A 30mA RCCB

:hager

- Architecture
  - Nombre de poles de l'interrupteur principal  
2
  - Mode de fixation  
en saillie
- Fonctions
  - Protection contre les surtensions  
Non
- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
83 mm
  - Hauteur produit installé  
246 mm
  - Largeur produit installé  
370 mm
- Porte, couvercle
  - Couvercle/porte transparent(e)  
Oui
  - Cadenassable  
Oui
- Matières
  - Matière  
acier
- Installation, montage
  - Adapté à un usage extérieur  
Non
- Connexion

- Nombre de phases accessibles  
2
- Éléments fournis
  - Nombre de RCCB dans l'enveloppe  
2
  - Quantité des commutateurs type A  
2
- Accessoires inclus
  - Plaque de montage incluse  
Non
  - Avec serrure  
Non
- Equipement
  - Nombre rangées  
2
  - Avec transformateur pour sonnerie  
Oui
  - Extension possible  
Non
  - Accessoriable  
Oui
- Standards
  - Homologations  
BS EN 61439-3
  - Directive européenne WEEE  
concerné
- Sécurité
  - Indice de protection IP  
IP2XC