

VM912CU

12 Way HI Cf 100A Switch 2*100A 30mA RCCB

:hager

- Architecture
 - Nombre de poles de l'interrupteur principal
2
 - Mode de fixation
en saillie
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions
Non
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
102 mm
 - Hauteur produit installé
240 mm
 - Largeur produit installé
400 mm
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e)
Oui
 - Type de fermeture de la porte
Pas de fermeture
 - Cadenassable
Oui
- Matières
 - Matière
acier
- Installation, montage
 - Adapté à un usage extérieur

- Non
- Connexion
 - Nombre de phases accessibles
2
- Éléments fournis
 - Nombre de RCCB dans l'enveloppe
2
 - Quantité des commutateurs type A
2
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Nombre rangées
1
 - Avec transformateur pour sonnerie
Oui
 - Nombre de rails
1
 - Extension possible
Non
 - Accessoriable
Oui
- Standards
 - Homologations
BS EN 61439-3
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP2X