

VM60610CUSPD

Not required only EN

:hager

- Architecture
 - Nombre de poles de l'interrupteur principal
2
 - Mode de fixation
en saillie
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions
Oui
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
102.5 mm
 - Hauteur produit installé
480 mm
 - Largeur produit installé
293 mm
 - Epaisseur du matériau des parois latérales
0.9 mm
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e)
Oui
 - Cadenassable
Oui
- Matières
 - Couleur
blanc paloma
 - Couleur RAL
RAL 9010 - Blanc pur

- Matière
acier
- Installation, montage
 - Adapté à un usage extérieur
Oui
- Connexion
 - Nombre de phases accessibles
1
- Eléments fournis
 - Nombre de RCCB dans l'enveloppe
2
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Oui
- Equipement
 - Nombre rangées
2
 - Avec transformateur pour sonnerie
Oui
 - Nombre de rails
2
 - Extension possible
Oui
 - Accessoriable
Oui
- Standards
 - Homologations
BS EN 61439-3
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
IK05
 - Indice de protection IP
IP2XC