

VM512AC

12 Way 100A Switch 100A 30mA Type A RCCB 16th Edition

:hager

- Architecture
 - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions Non
- Dimensions
 - Profondeur produit installé 102.5 mm
 - Hauteur produit installé 240 mm
 - Largeur produit installé 364 mm
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e) Oui
 - Cadenassable Oui
- Installation, montage
 - Adapté à un usage extérieur Non
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse Non
 - Avec serrure Non
- Equipement

- Avec transformateur pour sonnerie
Oui
- Extension possible
Non
- Accessoriable
Non
- Standards
 - Homologations
BS EN 61439-3
 - Directive européenne WEEE
concerné