

# JKD1812MID

Carte d'alimentation / éclairage MID TPN double compteur 125A. Pan

:hager

- Architecture
  - Nombre de poles de l'interrupteur principal  
3
  - Mode de fixation  
en saillie
- Fonctions
  - Protection contre les surtensions  
Oui
- Principales caractéristiques électriques
  - Fréquence assignée  
50 Hz
- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
165.5 mm
  - Hauteur produit installé  
1400 mm
  - Largeur produit installé  
465 mm
  - Epaisseur du matériau des parois latérales  
0.9 mm
- Porte, couvercle
  - Couvercle/porte transparent(e)  
Oui
  - Type de fermeture de la porte  
Verrou 1/4 de tour
  - Cadenassable  
Non

- Matières
  - Couleur  
gris clair
  - Couleur RAL  
RAL 7035 - Gris clair
  - Matière  
acier
- Installation, montage
  - Adapté à un usage extérieur  
Oui
- Connexion
  - Nombre de phases accessibles  
3
- Accessoires inclus
  - Plaque de montage incluse  
Non
  - Avec serrure  
Oui
- Equipement
  - Avec transformateur pour sonnerie  
Oui
  - Extension possible  
Oui
  - Accessoriable  
Oui
- Standards
  - Homologations  
BS EN 61439-3
  - Directive européenne WEEE  
concerné
- Sécurité
  - Code de protection IK contre les chocs mécaniques  
IK05
  - Indice de protection IP  
IP30