

JK420H

:hager

- Architecture
 - Nombre de poles de l'interrupteur principal
2
 - Mode de fixation
en saillie
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions
Non
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
125 mm
 - Hauteur produit installé
236 mm
 - Largeur produit installé
505 mm
 - Largeur dans les unités de division
20
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e)
Oui
 - Type de fermeture de la porte
Verrou 1/4 de tour
 - Cadenassable
Oui
- Matières
 - Couleur
RAL 7035
 - Matière
acier
- Installation, montage
 - Adapté à un usage extérieur

Non

- Connexion
 - Nombre de phases accessibles
1
- Éléments fournis
 - Nombre de RCCB dans l'enveloppe
1
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Avec transformateur pour sonnerie
Non
 - Extension possible
Non
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Homologations
BS EN 61439-3
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP2XC
 - Classe de protection
classe I