

JK22504D

:hager

- Architecture
 - Nombre de poles de l'interrupteur principal
4
 - Mode de fixation
vissé
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions
Oui
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e)
Oui
 - Type de fermeture de la porte
Verrou 1/4 de tour
 - Cadenassable
Oui
- Installation, montage
 - Adapté à un usage extérieur
Non
- Connexion
 - Nombre de phases accessibles
3
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Avec transformateur pour sonnerie
Oui
 - Extension possible
Non

- Nombre de phase d'extension par kit VISION
3 phase
- Accessoriable
Oui
- Standards
 - Homologations
BS EN 61439-3
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Classe de protection
classe de protection III