

EP071

Contact auxiliaire

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	250 V
------------------------------	-------

Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
------------------------------	-------

Intensité du courant

Calibre	2 A
---------	-----

Dimensions

Profondeur produit installé	58 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	85 mm
--------------------------	-------

Largeur produit installé	8.75 mm
--------------------------	---------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0.4 W
-----------------------------------	-------

Installation, montage

Monté d'usine	Non
---------------	-----

Connexion

Section de raccordement en câble souple 1 ; 4mm²

Section de raccordement en câble rigide 1 ; 6mm²

Type de connexion cage à vis

Nombre de contacts 2

Type de contact 1O+1F

Equipement

Accessoirable Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Conditions d'utilisation

Température de stockage -40/80 °C
