

KDN463B

Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Tension

Tension maxi d'utilisation 400 V

Dimensions

Longueur 1000 mm

Matières

Couleur gris

Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire Non

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Adapté aux appareils avec connecteur neutre Non

Type de connecteur barre à fourche

Type de connexion	cage à vis ; cage sans vis
<hr/>	
Configuration	
Pas en module	4
<hr/>	
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
<hr/>	