

16021

Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve



- Architecture
 - Mode de fixation en saillie
- Principales caractéristiques électriques
 - Tension assignée d'emploi U_e 230 V
 - Fréquence assignée 50;60 Hz
- Dimensions
 - Dimensions (LLxllxhh) 72 x 72 x 48,5
- Gestion des ampoules incandescentes
 - P max. avec lampes à incandescence 1000 W
- Connexion
 - Type de connexion cage à vis
 - Type de contact 1 inverseur libre de potentiel
- Configuration
 - Finesse de programmation 10 mn
 - Type de programmateur analogique
- Equipement
 - Réserve de marche 200 h

- Utilisation
 - Cycle journalier
- Sécurité
 - Indice de protection IP IP20