

16022

Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve

Architecture

Mode de fixation en saillie

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 V

Fréquence assignée 50;60 Hz

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh) 72 x 72 x 48,5

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 1000 W

Connexion

Type de connexion cage à vis

Type de contact 1 inverseur libre de potentiel

Configuration

Finesse de programmation 10 mn

Type de programmeur	analogique
---------------------	------------

Équipement

Réserve de marche	sans
-------------------	------

Utilisation

Cycle	journalier
-------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------
